

Palette de 12 Malettes textile de 100 outils de maintenance

CP-100NJ12

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:53








DESCRIPTION

Palette de 12 Malettes textile de 100 outils de maintenance

3 bonnes raisons de commander cette mallette textile : 1 - Une nouvelle mallette textile 100 outils pour la maintenance itinérante.2 - Mallette textile ultra-légère et résistante.3 - 50% d'économies par rapport à une composition similaire.MODULE N°1 : x1 : Cliquet 1/2 x11 : Douilles 1/2 : 10mm -> 32mmx1 : Poignée coulissante 1/2x1 : Rallonge 1/2x1 : Cliquet 1/4x1 : Rallonge 1/4x10 : Douilles 1/4 : 4mm -> 13mmx1 : Porte-embouts 1/4x1 : Poignée emmanché 1/4x1 : Cardan 1/4x1 : Poignée coulissante 1/4x1 : Lampe stylox1 : Mesure 3mx30 : Embouts de vissage : Fentes, Phillipps, Pozidriv, Torx, Résitorxx1 : Pince multiprise 250mmx1 : Pince coupante 160mmx1 : Clés mâles courtes 6pans en râtelierx1 : Clés mâles Résitorx en râtelier MODULE N°2 : x9 : Clés mixtes : 10 -> 19mmx1 : Marteau Rivoir 32mmx1 : Burin de carrossier x6 : Tournevis : x3 fentes , x3 Phillips x1 : Cutter lame auto rétractable

DONNÉES SPÉCIFIQUES



Désignation	MALLETTE TEXTILE 100 OUTILS CP-100N - PALETTE DE 12
Référence commerciale	CP-100NJ12
Poids (kg)	90.000
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Composition



x 1 — Malette textile 16L 2 en 1
BAG-4N



x 1 — Composition de 100 outils idéale pour la maintenance
CPP-100



x 2 — Tournevis fente électricien
TA-...E

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:12:53

	x 1	Cutter lame auto-rétractable 378-40
	x 3	Tournevis Phillips® TA-...P
	x 1	Râtelier de 9 clés mâles Resistorx® 59-R9A
	x 1	Marteaux rivoir 310-...N
	x 1	Coffret 1/4" & 1/2" 75-SHR60
	x 1	Râtelier de 9 clés mâles 6 pans courtes 62-R9A Ref : 62-R9A
	x 1	Burin de carrossier 1-... Ref : 1-B
	x 9	Clés mixtes en mm 51A-... Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
	x 1	Tournevis fente mécanicien TA-...M Ref : TA-65M150
	x 1	Pinces coupantes diagonales chromées polies 232-...G Ref : 232-16G
	x 1	Lampe stylo 1396-LS
	x 1	Pince multiprise à branches superposées finition brunie 209-25PA
	x 1	Mesures courtes boîtier bi-matière UB-...N Ref : UB-316N