

LUMINA

AA20POIO50P41-38X38 TFR

EAN 4031582385595

Roulette pivotante, Chape en polypropylène
, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	8 mm
Largeur de la roulette	55 mm
Dimension de platine	38 x 38 mm
Distance entre axe	28 x 28 mm
Diamètre des trous	4,4 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Hauteur	63 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN_12528
Poids	0.115 kg
Rayon d'encombrement	49 mm
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	10 kg
Capacité de charge statique	20 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○