

特点

- 铬钒，提供极佳的强度和耐腐蚀性
- 柔软舒适的棘齿手柄
- 安装箱可减少零件丢失
- 刀头尺寸直接标记在刀座上
- 坚固的闩锁，用于牢固闭合

RS PRO 46 件装套筒套件， 1/4 in ， 3/8 in 方形驱动

RS 库存号： 817-9242



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 提供此专业，全面的混合驱动套筒和刀头套件，以坚固的箱供货。此 1/4 in. 和 3/8 in. 方形驱动套筒套件随附 46 件装套筒和刀头，包括一字，Phillips 和 Pozi 刀头。此套件包含常用尺寸的套筒，适配器，刀头，棘齿手柄和其他一些附件，全部带有其易于运输的箱。刀头座和套筒由铬钒钢制成，具有镀铬表面。该套件可用于大多数任务，尤其是建筑或维修各种物体，包括汽车维修，是专业人士或热衷者的完美套件。

一般规格

设置类型	套筒套件
驱动器类型	方形
件数	46
设置内容	1/4 in 驱动尺寸 - 棘齿手柄，扳手手柄，万向接头，滑动 T 型杆，延长杆：100 mm，耦合器，公制套筒：4 mm，4.5 mm，5 mm，6 mm；7mm；8mm；9mm；10mm；11mm；12mm；13mm；14mm；一字刀头套筒：3mm，4mm，5mm，一字刀头：3mm；4mm；5.5 mm；7 mm，Phillips 刀头套筒：PH1；PH2；PH3m Phillips 刀头：PH1；PH2；PH3m Pozidriv 刀头：PZ1；PZ2；PZ3 3/8in 驱动尺寸 - 棘齿手柄延长杆：150mm，通用接头适配器：3/8in F x 1/4 in 公制套筒：15mm，16mm，17mm，18mm，19mm，21mm，22mm，24mm
表面	镀铬
材料	铬钒钢
应用	维护，施工，家庭 DIY，机械 / 汽车修理厂

机械规格

驱动器大小	1/4 in, 3/8 in
-------	----------------



