



DEUTSCH

Datenblatt

Nitrilkautschuk-O-Ring-Schnur, 3 mm Durchm. 8,5 m lang

RS Bestellnummer 1591490



Merkmale

Nitril O-Ring Spleißkit

Spleißkit aus Nitril NBR70 zur schnellen Herstellung von O-Ringen vor Ort, um Ausfallzeiten zu verkürzen. O-Ring-Ersatzschnur aus Nitril ist separat erhältlich, von 1,6 mm bis 8,4 mm Durchmesser. Nitril (NBR) ist geeignet für den Einsatz in Anwendungen, die bei einer durchgehenden Temperatur von maximal 120 °C (oder bis zu 150 °C kurzzeitig) ausgeführt werden. Der Einsatz unter -30 °C bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Hinweis

Alle Größen der O-Ring-Schnur werden separat in Rollen zu 8,5 m vertrieben.

O-Ringsätze

Aus Materialien wie z. B. Viton®, Nitrilgummi und FPM präzisionsgefertigte zöllige und metrische O-Ringe im Sortiment.