



WOCHENZEITSCHALTUHR PROFI DIGITAL 230V 16A
1KANAL 2TE

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Ausführung der Schaltfunktion		Wechsler
Art der Befestigung		DIN-Schiene
Art der Spannung / der Versorgungsspannung		AC
Schutzart IP		IP20
Tiefe	mm	70
Höhe	mm	83
Breite	mm	36
Ganggenauigkeit / je Tag	s	0,1
kleinster Schaltzeitabstand / des Kanals 1	s	1
Produktausstattung		
• externer Tastereingang		Nein
• potenzialfreier Schaltkontakt		Ja
Produktfunktion		
• 24-h-Zeitprogramm		Ja
• automatische Sommer-/Winterzeitumstellung		Ja
• Ferien-Zeitprogramm		Ja
• Schaltungsvorwahl		Ja
• Wochen-Zeitprogramm		Ja

• 60-min-Zeitprogramm		Ja
• Betriebsstundenzähler		Ja
• Jahres-Zeitprogramm		Nein
• Zufalls-Zeitprogramm		Ja
• Zyklus-Zeitprogramm		Ja
• Astro-Programm		Nein
• Impuls-Programm		Ja
• Textführung im Display		Ja
• direkte Bedienung		Ja
Funktionsweise		
• funkgesteuert		Nein
• netzsynchron		Ja
• quarzgesteuert		Nein
Versorgungsspannung		
• Anfangswert	V	230
• Endwert	V	230
Versorgungsspannungsfrequenz	Hz	50 ... 60
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		2
Anzahl der Kanäle		1
Anzahl der Speicherplätze		56
Schaltvermögen Strom / bei 250 V / bei AC / Nennwert	A	16
Referenzkennzeichen		
• gemäß DIN EN 61346-2		K
• gemäß DIN EN 81346-2		K

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine
Produktzulassung

sonstiges

[sonstig](#)



GOST

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WWW/view/de/7LF4521-0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LF4521-0

letzte Änderung:

12.08.2013