



素子	Pt100Ω at. 0℃ (S)
規定電流	2 mA
階級	JIS A 級
使用温度	-50~200℃
絶縁抵抗	DC100V 10 MΩ以上
導線	3 線式
シールド管材質	SUS 316

NR-02-50-10
 NFR-CF2-1010-50-100S-2-2000TF-A-3