

## Datasheet

# 8mm Flexible Ratcheting Gear Wrench

Code commande [487-189](#)



### Spécifications :

- Matériau : acier au chrome-vanadium forgé (cr-v#6140) pour le corps de clés, acier au chrome-molybdène (scm-440) pour l'engrenage à cliquet et le cliquet.
- Finition : panneau plat, corps de clé chromé et poli comme un miroir, finition phosphatée pour engrenage à cliquet.
- Dureté : traité à chaud jusqu'à HRC 42 ~ 48 pour corps de clé, HRC 48 ~ 52 pour engrenage à cliquet et cliquet.

### Contenu :

1 clé mixte à cliquet à tête flexible 8 mm - (72 dents, longueur totale : 136 mm, poids net : 36 grammes)

### Remarques :

La dureté du corps de la clé est conforme à la norme DIN 899 rang II ; les tests de couple de l'extrémité à fourche sont conformes à la norme DIN 899 rang a et ceux de l'extrémité à œil sont conformes à DIN 899 rang c et les calibres Entre/n'entre pas des extrémités à fourche et à œil répondent aux exigences de la norme DIN 475.