

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




工具箱、カギ付き、アジャスターストラップ付き、構成内容：ケーブルカッター、ニッパー、小型カッター、線剥きおよび外装用ケーブルストリッパー、圧着工具セット、コンビネーションプライヤ、ラジオペンチ、ポンプ用ペンチ、VDEマイナスおよびプラスドライバ、制御盤用鍵、電圧テスター、フェールル入れ、ブレード、テープメジャー、通電テスター、マーキング用工具、オープンエンドレンチ、メガネレンチ、調整可能レンチのセット、T型六角レンチ、防護メガネ、ハンマー、ラチェット式ソケットレンチセット 41点 ( 1/4" )

### 特長



### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 652483
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	5960.0 GRM
関税	82060000
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

長さ ( b )	510 mm
高さ	270 mm
幅 ( a )	260 mm

### セット品

#### ケーブルカッター - CUTFOX 12 - 1212128



ケーブルカッター、最大径12 mmの銅およびアルミニウムケーブル用 ( 最大35 mm<sup>2</sup> )

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### セット品

#### ニッパ - CUTFOX-S VDE - 1212207



Diagonal cutter for copper and aluminum conductors, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-tested

#### ニッパ - MICROFOX-SB - 1212489



ニッパ、スプリングリセット機能付き、2コンポーネントグリップ、切断能力：軟線 $\Phi 0.2 \sim 2.0$  mm、中硬線 $\Phi 1$  mm、硬線 $\Phi 0.5$  mm

#### むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX 10 - 1212150



剥き線工具、 $0.02 \sim 10$  mm<sup>2</sup>のケーブル/電線用、自動調節、最大剥き線の長さは 18 mm、切断可能な電線は撚線 10 mm<sup>2</sup>/単線 1.5 mm<sup>2</sup>、交換用剥き線ブレード

#### むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX-D 13 - 1212162



剥き線工具、 $\Phi 8 \sim 13$  mmケーブルに適用 (例：NYM  $3 \times 1.5 \sim 5 \times 2.5$  mm<sup>2</sup>)、 $0.2 \sim 4$  mm<sup>2</sup>の単線に適用、スライド刃付き

#### むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX-D 28 - 1212174



剥き線工具、 $\Phi 8 \sim 28$  mmのケーブルに適用

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### セット品

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX-D 11 - 1212160



剥き線工具、 $\Phi 2.5 \sim 11$  mmの信号線、制御線、光ファイバーに適している。最大被服厚さ1 mm

圧着工具セット - CRIMPFOX-M SET - 1212093



圧着工具セット、CRIMPFOX-M (プライヤー) とダイで構成、スリーブ付き棒端子 $0.5 \sim 2.5$  mm<sup>2</sup>用 ( 1212074 )、絶縁スリーブ無し棒端子 $0.5 \sim 6$  mm<sup>2</sup>用 ( 1212079 )、棒端子 $0.25 \sim 10$  mm<sup>2</sup> ( 1212080 ) および $16/25$  mm<sup>2</sup>用 ( 1212081 )

交換用ダイ - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073



ダイ、CRIMPFOX M用、絶縁スリーブなし圧着端子 $0.1 \sim 0.4$  mm<sup>2</sup>および $4 \sim 6$  mm<sup>2</sup>用 ( 緑、黄 )、一体型収納箱に格納

工具 - UNIFOX-C VDE - 1212202



コンビネーションペンチ、M8～M10の丸スパナ付き、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み

工具 - UNIFOX-P VDE - 1212204



ブレード付きラジオペンチ、VDE AC 1000 V/DC 1500 V試験済み

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### セット品

工具 - UNIFOX-WP - 1212365



ポンプ用ペンチ、VDE ISO 8976に準拠

---

ドライバー - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



ドライバー、マイナス、VDE絶縁、サイズ：0.4 x 2.5 x 80 mm、すべり止めグリップ付き

---

ドライバー - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



ドライバー、マイナス、VDE絶縁、サイズ：0.5 x 3.0 x 100 mm、すべり止めグリップ付き

---

ドライバー - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



ドライバー、マイナス、VDE絶縁、サイズ：1.0 x 4.0 x 100 mm、すべり止めグリップ付き

---

ドライバー - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



ドライバー、マイナス、VDE絶縁、サイズ：1.0 x 6.5 x 150 mm、すべり止めグリップ付き

---

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### セット品

ドライバ - SZK PH0 VDE - 1205147



ドライバ、Phillipsクロスヘッド、VDE絶縁、サイズ：PH 0 x 80 mm、すべり止めグリップ付き

---

ドライバ - SZK PH1 VDE - 1205150



ドライバ、Phillipsクロスヘッド、VDE絶縁、サイズ：PH 1 x 80 mm、すべり止めグリップ付き

---

ドライバ - SZK PH2 VDE - 1205163



ドライバ、Phillipsクロスヘッド、VDE絶縁、サイズ：PH 2 x 100 mm、すべり止めグリップ付き

---

テスター - DUSPOL EXPERT - 1209091



電圧テスター、DCおよびACに対応、AC 12 ~ 1000 V/DC 1000 V、IP65

---

制御盤用鍵 - USS 4 - 1203149



制御盤用鍵、金属製、あらゆる種類の制御盤に対応

---

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

### セット品

パーツケース - AI SORTI BOX RD - 3202960



パーツケース, 色: 赤

パーツケース - AI-TWIN SORTI BOX BU - 3202986



パーツケース, 色: 青

工具箱 - TOOL-CASE EMPTY - 1212628



工具ケース、本体のみ、ロック付き、工具固定用ラバーストラップ付き

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21043090
eCl@ss 5.1	21043090
eCl@ss 6.0	21049190
eCl@ss 7.0	21049190

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000149

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

## 工具箱 - TOOL-CASE - 1212629

分類

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>