

MERKMALE

- **Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl**
- **Die drehbare Kappe ermöglicht dem Benutzer ein leichtes Schrauben eine präzise Justierung**
- **Tri-Lobe-Form des Griffs**
- **Öse im Griff für Storage Options**

Präzisions- Sechskantschraubendrehersatz von RS Pro, 7-teilig

RS Best.-Nr. 243-6



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser siebenteilige Schraubendrehersatz von RS Pro enthält gängige Größen von Sechskantkopfschraubendrehern. Innensechskantschrauben sind sehr vielseitig und finden sich in allen Bereichen von Elektrogeräten bis hin zu Holzkonstruktionen.

Allgemeine

Schraubendrehertyp	Präzision
Anzahl der Teile	7
Spitzentyp	Sechskant
Inhalt	Pnzidriv: PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm
Anwendungen	Mechanische und industrielle Produktion, Elektronik, Öffnungskonsolen - Xbox/Playstation, Holzbearbeitung/Tischlerei, Befestigung von Holz und Metall

Mechanische

Spitzengröße	Sechskant: 0,6 mm; 0,7 mm; 1,3 mm; 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Klingenlänge	60mm; 100mm; 100mm; 60mm; 60mm; 60mm; 60mm
Klingenmaterial	Silizium-Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (Svcm55)
Griffmaterial	Polypropylen/TPR-Doppelinjektion
Klingenoberfläche	Mattverchromte Oberfläche mit schwarzer Phosphatspitze
Härte	Wärmebehandelt gemäß HRC: 55~59 Grad



Selection Guide			
Pieces	Style	Size	Stock No
7	Slotted (4) Phillips (3)	1.5x50, 2.5x50, 3x5, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-513
7	Slotted (4) Phillips (3)	2.5x50, 2.5x50, 3x50, 3x100 00x60, 0x60, 1x80	243-585
5	Torx	T6X60, T7x60, T8x60, T9x60, T10x100	243-692
7	Hex	0.6x60, 0.7x60, 1.3x60, 1.5x60, 2.0x60, 2.5x100, 3.0x100	243-686
5	Nut Spinner	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664

Parts	Model		Stock no.
7 to	Hex.	0.6 x 60, 0.7 x 60, 1.3 x 60, 1.5 x 60, 2.0 x 60, 2.5 x 100, 3.0 x 100	243-686
5	Nut driver	2.5, 3, 3.2, 3.5, 4 x 60 mm	243-664
5	TORX®:	T6 x 60, T7 x 60, T8 x 60, T9 x 60, T10 x 100	243 to 692
7 to	Slotted/Phillips	Slotted: 1.5 x 50, 2.5 x 50, 3 x 5, 3 x 100 ; Ph00 x 60, Ph0 x 60, Ph1 x 80	243-513