

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox 316
- Collegamenti femmina BSP su entrambe le estremità
- raccordi 150lb
- Resistenza chimica

Connettore femmina in acciaio inox RS Pro 1/4in G(P) femmina x 1 4in G(P) femmina

Codice RS: 499-2903



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Fornita da RS PRO, una serie di raccordi filettati in acciaio inox adatti per le applicazioni che richiedono un collegamento dei tubi sicuro e affidabile. Molto utilizzati nel settore idraulico permettono il passaggio di acqua e gas attraverso una struttura di tenuta stagna. Questi raccordi a T sono realizzati in robusto acciaio INOX 316 per assicurare un collegamento semplice e sicuro delle tubazioni. Tutti i modelli sono caratterizzati da affidabilità e qualità eccellenti.

Specifiche generali

Collegamento 1	Femmina G da 1/4 poll
Collegamento 2	Femmina G da 1/4 poll
Direzione di montaggio	Preso
Dimensione filettatura 1	1/4 in
Dimensione filettatura 2	1/4 in
Genere di connessione 1	Femmina
Genere di connessione 2	Femmina
Standard filettatura 1	G (parallelo)
Filettatura standard 2	G
Materiale	Acciaio INOX 316
Applicazione	In tutta la casa (bagno, cucina, ecc.), qualsiasi edificio con acqua corrente, riscaldamento o gas, reti di scarico e sotterranee, navi e barche, motori per auto

