



Datasheet

ANALOGUE THERMOMETER/HYGROMETER 4137617



- ABS case 150mm diameter (6")
- Depth 35mm (1.4")
- Temperature from -20 to +40 degrees Celsius
- Hygrometer from 20 to 80%
- Accuracy within +/- 5%
- Weight 175 grams
- Suitable for indoor or sheltered outdoor use.



German

ABS RS 150mm Durchmesser (6") Tiefe 35mm (1,4") Temperatur von -20 bis + 40 Grad Celsius Hygrometer von 20 bis 80 % Genauigkeit innerhalb +/-5 % Gewicht 175 Gramm geeignet für innen- und geschützten Außenbereich verwenden.

French

Diamètre ABS de cas 150mm (6 po) profondeur 35mm (1,4 po) température de -20 à + 40 degrés Celsius hygromètre de 20 à 80 % précision au sein de +/-5 % poids 175 grammes convient pour l'intérieur ou à l'abri extérieure utiliser.

Dutch

ABS zaak 150mm diameter (6 inch) diepte 35mm (1.4 inch) temperatuur van -20 tot + 40 graden Celsius Hygrometer van 20 tot 80% nauwkeurigheid binnen +/-5% gewicht 175 gram geschikt voor indoor of beschutte buiten gebruik.

Italian

ABS caso 150mm di diametro (6") profondità 35 millimetri (1.4") temperatura da -20 a + 40 gradi Celsius igrometro da 20 a 80% precisione entro +/-5% peso 175 grammi adatto per interno o riparata all'aperto utilizzare.

Danish

ABS sag 150mm diameter (6") dybde 35mm (1,4") temperatur fra -20 til + 40 grader Celsius Hygrometer fra 20 til 80% nøjagtighed inden for +/-5% vægt 175 gram velegnet til indendørs eller beskyttede udendørs brug.

Spanish

ABS caso 150mm de diámetro (6") Profundidad 35mm (1,4 pulg.) temperatura de -20 a + 40 grados centígrados higrómetro de 20 a 80% utilice exactitud dentro de +/-5% peso 175 gramos conveniente para de interior o protegido al aire libre.