

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components
 centre contact
 bayonet
 other metal parts
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile
 Innenkontakt
 Bajonett
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

- (a) RG-213/U;
- (b) G37: 2.7/7.3 AF Draka, 2.7/7.3 CF Draka...
 G42: 02Y(St)C(St)H 2.6/7.3 AF Draka...

IEC 61169-8
 D04
 solder / löt
 clamp / klemm
 >500

Materials / Material

brass / Messing
 zinc diecast / Zinkdruckguss
 brass / Messing
 PTFE
 (c) silicone, NBR



Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu6Ni6
 Cu2Ni5, CuSnZn3

50 Ω
 0-3 GHz
 > 5 GΩ

= 20 mΩ
 = 5 mΩ

2002/95/EC

c b a	21906 20137 19783	31.05.10 28.07.08 25.03.08	GB MA GE	2007	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material			
				gez./drawn	02.10.	KL				
				gepr./appr.	02.10.07	PU	Oberfläche/ finish			
				Norm/stand.						
Maßstab/scale				Benennung/title						
2:1				BNC Angle Plug BNC-Kabelwinkelstecker						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.					
Änd./rev. Index				Anderungsmittellung/ revision code		Datum/ date		Name/ name		 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				Ersatz für/ replaces		K		J01000A1195		