


特点

- 高品质
- 适用于多种用途
- 每个工具套件的基本部件
- 易于使用螺纹拧紧
- 多种长度和宽度

RS PRO 黑色尼龙电缆扎带， 190mm x 4.8mm

RS 库存号： 233-506



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 尼龙不易松脱扎线带。其主要用途是通过将电缆固定在一起或固定在特定的位置，帮助实现清洁安装。它们还具有各种其他用途，如悬挂或存储准备油漆的零件。RS PRO 尼龙不易松脱扎线带由尼龙制成，使用方便，是工具箱的必备物品。

一般规格

类型	不易松脱
颜色	黑色
材料	尼龙 66
应用	电气和电子维修，维护，机械和汽车应用。
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C
火灾行为	阻燃
数量	1000

机械规格

长度	190mm
宽度	4.8mm
拉伸强度	215.6N
最大捆绑包强度	49mm

认证

符合标准	UL-94V-2
------	----------

