

Series 1611484, 1611485, 1611486, 161

Limas cuadradas (mango de agarre suave)



Mismas especificaciones que la serie J58, con mango de agarre suave

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Segundo				
1611484	150 - 6 pulg.	6	6	
1611485	200 - 8 pulg.	8	6	
1611486	250 - 10 pulg.	9,5	6	
1611488	300 - 12 pulg.	12	6	

1467331, 1467332, 1467333,

Serie 1467334

Limas triangulares



doble superficie de corte, se estrecha hacia la punta

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Segundo				
1467331	150 - 6 pulg.	11	12•	
1467332	200 - 8 pulg.	15	12•	
1467333	250 - 10 pulg.	17,5	12•	
1467334	300 - 12 pulg.	20	6•	

Series 1611489, 1611490, 1611491,

1611492

Limas triangulares (mango de agarre suave)



Mismas especificaciones que la serie J59, con mango de agarre suave

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Segundo				
1611489	150 - 6 pulg.	11	6	
1611490	200 - 8 pulg.	15	6	
1611491	250 - 10 pulg.	17,5	6	
1611492	300 - 12 pulg.	20	6	

Serie 1611493

Limas de sierra cónicas



superficie de corte única, se estrecha hacia la punta

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Basto				
1611493	150 - 6 pulg.	12	12•	

1467345

Lima de sierra de doble extremo



Superficies de corte único

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Segundo				
1467345	175 - 7 pulg.	6	12•	

Serie 1611494, 1611495

Escofinas rectas (mango de agarre suave)




Mismas especificaciones que la serie J67, con mango de agarre suave

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Basto				
1611494	200 - 8 pulg.	20	6	
1611495	250 - 10 pulg.	25	6	

Serie 1467341, 1467342

Escofinas semirredondas



Superficies de corte de escofina, se estrecha hacia la punta

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Basto				
1467341	250 - 10 pulg.	24	12•	
1611508	200 - 8 pulg.	20	12•	
1467342	300 - 12 pulg.	29	6•	

Series 1467335, 1467336, 1467337

Limas redondas de sierra de cadena



Superficies de corte único

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Segundo				
1467335	5/32	4	150 - 6 pulg.	12•
1467336	3/16	4,8	200 - 8 pulg.	12•
1467337	7/32	5,5	200 - 8 pulg.	12•

Series 1611496, 1611497, 1611498

Escofinas semirredondas (mango de agarre suave)



Mismas especificaciones que la serie J68, con mango de agarre suave

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Basto				
1611496	200 - 8 pulg.	20	6	
1611497	250 - 10 pulg.	24	6	
1611498	300 - 12 pulg.	29	6	

Serie 1467339, 1467340

Escofinas rectas



Superficies de corte de escofina

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Basto				
1467339	200 - 8 pulg.	20	12•	
1611507	250 - 10 pulg.	25	12•	
1467340	300 - ??	??	??	

Serie 1467343, 1467344

Escofinas redondas



Superficies de corte de escofina, se estrecha hacia la punta

CÓDIGO N.º	mm	in	mm	in
Basto				
1467343	250 - 10 pulg.	10	12•	
1611509	200 - 8 pulg.	8	12•	
1467344	300 - 12 pulg.	12	6•	