

CARACTERÍSTICAS

- Tornillos de rosca para cortar una rosca sin pretaladrar
- Tornillos autorroscantes con rebaje en cruz
- Acero inoxidable 18/8 grado A2 (tipo 304 S15)

Tornillo autorroscante de cabeza alomada de acero inoxidable plano RS Pro, N°8 x 1/2in largo 13mm mm de largo

RS Código RS: 521-614



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

De la marca de confianza RS Pro, estos tornillos autorroscantes son ideales para trabajos que requieren una fijación segura sin necesidad de taladrar previamente. Son los tornillos de rosca fabricados en acero inoxidable A2, que garantizan una excelente protección contra la corrosión, el desgaste y el desgarro.

Especificaciones

Forma de la cabeza	Panorámica
Tipo de unidad	Pozidriv
Acabado	Sencillo
Material	Acero inoxidable
Tamaño de rosca (UTS)	#8
Estilo de punto	Cono
Grado	A2
Aplicaciones	Carpinteros, trabajadores de la construcción, entusiastas del bricolaje

Especificaciones mecánicas

Longitud imperial	1/2 pulg.
Longitud métrica	13mm
Tipo de acero inoxidable	304 A2
Diámetro de la cabeza	8.2 mm
Altura de la cabeza	3.05 mm
Especificación	DIN 7981C

