

## CARACTERISTIQUES

- Conception miniature
- N/O (contact sur front montant) ou N/C (contact sur front descendant) configurable par l'utilisateur
- Montage interne via BSP 1/8"
- Acier inoxydable 316
- Température jusqu'à 120 °C.

## Contacteur à flotteur vertical de RS Pro, acier inoxydable, charge directe, flotteur, 300 mm, 300 V, 300 V.

RS code commande : 312-7164



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Le **RS Pro 312-7** Est un contacteur à flotteur à montage interne. Ce contacteur compact mesure seulement 64 mm de haut et 28 mm de diamètre.  
Le 312-7164 est fabriqué en acier inoxydable de classe 316, ce qui signifie qu'il offre une excellente résistance contre la corrosion.

## Caractéristiques

Type de dispositif	Flotteur
Sortie de commutateur	Charge directe
Matériau du corps	Acier inoxydable
Flotteur SG	0,7
SG de fluide minimum	0.8
Applications	Contrôle d'une pompe, comme indicateur, une alarme

## Spécifications

Tension c.a. maximale	300V
Tension c.c. maximale	300V
Courant maximum	500mA
Pression maximale	10bar
Matériau du conducteur de câble	Cuivre étamé
Matériau de gaine de câble	XLPE

### Spécifications mécaniques

Type de montage	Vertical
Longueur de câble	30cm
Taille du câble	17/0.10 - AWG22
Filetage de montage	1/8" BSP

### Spécifications de l'environnement de

Température d'utilisation minimale	-10°C
Température d'utilisation maximale	120 °C
Indice de température de câble	125 °C

### Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
---------------------------	-------------------------------



