

## 特点

- 适用于通过 6-3 mm 推入式插座连接到印刷电路板
- Terminal 材料 - 热镀锌黄铜
- 固定孔，用于 45° 刀片 M5
- 适用于垂直和水平刀片，固定孔直径为 1.5 mm
- 第一个孔距板边缘 5.5 mm

## RS PRO 银色非绝缘铲形连接器，0.8 x 6.4mm 插片尺寸

RS 库存号： 534-929



RS PRO 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS PRO 焊接插片 Terminal 适配器允许通过母插座连接电线接线端子和印刷电路板。它的尺寸为 0.8 x 6.4 mm。此非绝缘印刷电路板插片或印刷电路板刀片适配器为直角形状，具有 6.3 或 6.4 mm 插片尺寸且镀锡。

## 一般规格

绝缘	非绝缘
方向	直角
连接器类型	插片
终止方法	焊接
触点镀层	锡
触点材料	黄铜
颜色	银
应用	焊片 Terminal 适配器允许通过母插座连接电线接线端子和印刷电路板。

## 机械规格

制表符大小	0.8 mm x 6.4mm
标签厚度	0.8mm
制表符宽度	6.4mm
总长度	17.8mm

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

