



Données techniques

1R17X22X26

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	17 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	26 mm
F - Cote sous Rouleaux	22 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	1,5 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,03 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION	
da min - Diamètre mini épaulement BI	19 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm