

HPBA015B85R050E

✓ 生産可能

CGS | CGS HPBA

型番: 1-2176470-4

Wire Wound, Power Resistor, 2 Termination, Box, 10 %, Free Standing, 1 Resistor, CGS HPBA

[TE.comを見る>](#)



受動部品 > 抵抗器 > シャーシ マウント抵抗器



抵抗器のタイプ: パワー レジスタ

結線数: 2

実装方法: Box

パッシブ部品の公差: 10 %

エレメントのタイプ: 巻線

特徴

製品のタイプの特徴

抵抗器のタイプ	パワー レジスタ
エレメントのタイプ	巻線

構成の特徴

レジスタ数	1
-------	---

電気的特性

パッシブ部品の公差	10 %
抵抗クラス	最大 1kΩ

結線の特徴

結線数	2
-----	---

機械的アタッチメント

シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル	自立式
-------------------------	-----

実装の特徴

実装方法	Box
------	-----



製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2023年1月 (233) 候補リストの表記: 2022年6月(224) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC が無いこと
はんだ処理能力	半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: 1-2176470-3
HPBA 1HP 125R 150%/230V 50%



TE製品番号: 1-2176470-5
HPBA 2HP 63R 150%/230V 50%

関連シリーズ | CGS HPBA



シャーシ マウント抵抗器(60)

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:3-644488-3
13P MTA100 SHRD HDR F/L R/A SN



TE製品番号:NB-PTCO-166
Pt100, 2.0x5.0, Class C, PTFD101C1A0



TE製品番号:7-2176460-2
SMF 7W 1M0 5% Taped



TE製品番号:T4151210004-003
RPC-M12-MR-4CON-PVC-1.5




TE製品番号:1558666-6
T9GS1L14-22



TE製品番号:4-87348-0
40 MODII HDR SRST UNSHRD .100



TE製品番号:6-103325-5
15 MODII HD SRRA B/A .100CL,LF



TE製品番号:720788-8
EXTRCTION TOOL FOR MINI SPRING



TE製品番号:EN3750-475
TCTL-1-5/16-U



TE製品番号:9-2176414-1
7W STD M/OX 5% 110K

書類

製品図面

HPBA 1.5HP 85R 150%/230V 50%

英語

HPBA 1.5HP 85R 150%/230V 50%

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D



カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1-2176470-4_A.2d_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1-2176470-4_A.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_1-2176470-4_A.3d_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

[Braking Resistor Assemblies - Type HPBA Series](#)

英語