Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

704.632.1

https://rs-online.eao.com/component/704.632.1...

お客様の製品:

704.632.1
アクチュエーター

前面

フロント形状:	丸形

取付け

取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 照光:	照光用

電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
機械的寿命:	≤ 300万回以上
操作力:	8 N
操作トラベル:	約 5.8 mm ± 0.2 mm
重量:	0.009 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP65前面
使用温度:	- 40 ° C ～ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, 照光用, 丸形, オルタネイト
ハウジング 色:	グレー
ハウジング 材質:	プラスチック
ヒント:	最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能
最大接点数:	3
配線図:	

マウントカットアウト:



A = ねじ端子
B = スプリングケージ端子 (PIT)
C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm



A = ねじ端子
B = スプリングケージ端子 (PIT)
C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:



A = ねじ端子



A = ねじ端子



A = ねじ端子



A = ねじ端子