

Sur-lunette Stealth™ Coverlite™

Incolore certifié K & N / ASA940-0A3-000



DESCRIPTION

Le design élégant et large des sur-lunettes Stealth™ Coverlite™ leur permet de s'adapter confortablement sur des lunettes de vue tout en ayant un look moderne, contrairement aux sur-lunettes traditionnelles, plus volumineuses. Stealth™ Coverlite™ dispose de bras pantoscopiques, permettant d'incliner l'oculaire pour l'adapter facilement à des lunettes de vue. Les matériaux et la technologie utilisés pour la première fois sur la lunette Stealth™ 16g combinés à l'oculaire robuste à courbure minimale offrent une vision, un confort et une compatibilité optimales.

OPTIONS

Incolore certifié K & N (ASA940-0A3-000)

Incolore certifié K (ASA940-061-300)

Fumé certifié K (ASA940-063-000)

NORMES

EN 170 • EN 166



INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2C



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2



Marque du fabricant JSP Dagger



Classe optique (1 - Classe 1 - qualité élevée pour le port permanent. 2 - Classe 2 - qualité moyenne pour le port intermittent. 3 - Classe 3 - qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif T



Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif) K



Résistance à la buée (facultatif) N



Poids du produit 34g

CARACTÉRISTIQUES



Monture souple

La monture des sur-lunettes Stealth™ CoverLite™ est à la fois souple et élastique pour s'adapter à toutes les tailles de tête tout en offrant un ajustement confortable et sûr.




Ultra léger

Fabriqué avec les matériaux et la technologie utilisés sur le Stealth™ 16g, le Stealth™ Coverlite™ est la sur-lunette la plus légère du marché, avec un poids de 34g seulement. Cela améliore le confort de l'utilisateur et évite la fatigue inutile.



Bras de préhension pantoscopique

Les branches de la Stealth™ Coverlite sont pantoscopiques pour qu'elles puissent être inclinées au-dessus des branches des lunettes de vue. Les branches sont munies de patins souples pour assurer un ajustement sûr et confortable.



Sur-lunette

Le design élégant et large des sur-lunettes Stealth™ Coverlite™ leur permet de s'adapter confortablement sur des lunettes de vue tout en ayant un look moderne, contrairement aux lunettes traditionnelles, plus volumineuses.



Optiquement parfait

L'oculaire de classe optique 1 profilé à courbure minimale, offre une vision optimale au porteur.



Revêtement oculaire K

Les deux côtés de l'oculaire des sur-lunettes Stealth™ CoverLite™ sont traités avec le revêtement PremierShield™ classé K anti-rayures et N anti-buée.

GAMME

VIDÉOS

youtu.be/gM7Lx0x8o4c

**STEALTH
COVERLITE**

TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-stealth-coverlite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Jan 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

