

## CARACTERISTIQUES

- Autoadhésif
- Surface sans graisse
- Lisse
- Il suffit de le décoller

## Montage sur serre-câble naturel autoadhésif de RS PRO 13 x 13 mm, 2,5 mm max. Largeur de serre-câble

RS code commande : 666-751



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Cette base pour serre-fils adhésive est conçue comme un point d'ancrage pour attacher les fils à une autre surface à l'aide d'un serre-fils. Pour un support accru, des orifices de montage sont fournis pour les vis. La conception à 4 contacts permet d'enfiler des serre-fils verticalement ou horizontalement une fois monté.

Ces éléments de montage sont fabriqués en nylon 6.6 (également appelé nylon 66.) conforme à la norme UL 94V-2 ; ils conviennent donc parfaitement pour une utilisation dans les cas où la résistance au feu est critique. Les supports de montage pour serre-câbles ont été spécialement conçus pour être utilisés avec les câbles et les fils pour fixer, identifier et ranger les câbles.

## Caractéristiques

<b>Série</b>	HC
<b>Couleur</b>	Naturel
<b>Matériau</b>	Nylon 66
<b>Température d'utilisation minimale</b>	-28°C
<b>Température d'utilisation maximale</b>	+48°C
<b>Quantité</b>	50
<b>Comportement au feu</b>	Auto-extinguible
<b>Auto-adhésif</b>	Oui
<b>Méthode de fixation</b>	Montage à vis
<b>Application</b>	Gestion et organisation de câbles

## Spécifications mécaniques

<b>Longueur</b>	13 mm
<b>Largeur</b>	13 mm
<b>Acceptation de la largeur de serre-câble</b>	2,5mm

## Homologations



<b>Normes Met</b>	UL 94V-2
-------------------	----------

## Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable Tie Capacity (mm)
666-751	Natural	12.5	12.5	3.2	3.2