



Principales

Gamme de produits	DUOLINE
Type de produit ou de composant	Socle
Nom abrégé d'appareil	PC
Description des pôles	2P+T
Standard de prise	Français

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	5
Hauteur	84 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage 1 câble(s) souple 6 mm ² Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 10 mm ² Borne du type à cage 1 câble(s) souple 10 mm ² Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 6 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2.5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) souple 4 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2.5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 4 mm ²

Environnement

Normes	NF C 15-100 NF C 61-303
--------	----------------------------

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.