

MERKMALE

- Stoßdämpfende Eigenschaften
- Abriebfest
- Material: PET-Polyester
- Sicherheitsfaktor 7:1
- Zum Heben schwerer Lasten

RS Pro 1 m grüner Lifting rund, 2 t

RS Best.-Nr. 729-2975



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die Rundschnlingen von RS PRO bieten Stoßdämpfung und eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit mit verschiedenen Belastbarkeiten für 2 und 4 Stränge. Rundschnlingen sind farbcodiert, um sicherzustellen, dass die korrekte Schnlinge für die jeweilige Belastbarkeit der Hubschnlinge verwendet wird. Polyester-Hubschnlingen sind leichter als Anschlagketten, und sie verhindern eine Beschädigung der Last.

Allgemeine

Schnlingentyp	Rund
Gerade Zuglast	2000kg
Sichere Arbeitslast (2 Stränge)	2800kg
Sichere Arbeitslast (4 Stränge)	2000kg
Sichere Arbeitslast (Choke-Hitch)	1600kg
Sicherheitsfaktor	7:1
Material	PET
Farbe	Grün
Anwendungen	Anheben schwerer Lasten

Mechanische

Länge	2000mm
Breite	60mm
Endstücke	Endlos

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +100 °C
---------------------------	--------------------

Zulassungen

Normen erfüllt	EN 1492-1
-----------------------	-----------

