

ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 快速标记条，扁平型

0829580

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829580>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：锁扣，适用的模块宽度：10.15 mm，标签数：50，文本框高度：5 mm，文本框宽度：10.15 mm

商业数据

订货号	0829580
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BG2112
产品关键代码	BG2112
GTIN	4046356591256
单件重量（含包装）	0.327 g
单件重量（不含包装）	0.28 g
原产地	DE

ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 快速标记条，扁平型



0829580

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829580>

技术数据

产品属性

产品类型	端子标识
针距	10.15 mm
型号	扁形

标识

标签数	50
每排单独标记数	5
标记条数目	5

尺寸

宽度	10.15 mm
针距	10.15 mm

文本框

文本框宽度	10.15 mm
文本框高度	5 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	锁扣
------	----

ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 快速标记条，扁平型

0829580

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829580>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - 快速标记条，扁平型

0829580

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829580>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn