



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 10/06/24



FICHE TECHNIQUE

➤ RWX 1510 NJ – ENROULEUR MURAL 15M



Gamme : SIGN

Code douane : 73269099

EAN : 3321360108630

↔ 15m ↔



REF	Largeur sangle (mm)	Longueur (m)	POIDS (kg)
RWX 1510 NJ	100	15	

- **Fabriqué en** acier et sangle polypropylène
- **Coloris** : noir/jaune



Caractéristiques :

- Enrouleur mural avec une sangle de 15 m, largeur 10 cm
- Récepteur mural inclus
- La sangle est indéchirable et le boîtier étanche



En option : aimants pour support magnétique
(réf: WR6SB/RWX)



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 10/06/24



TECHNICAL SHEET

➤ RWX 1510 NJ – WALL MOUNTED BARRIER 15M



Range : SIGN

Customs : 73269099

EAN : 3321360108630

↔ 15m ↔



REF	Belt width (mm)	Belt length (m)	weight (kg)
RWX 1510 NJ	100	15	

- **Made of** steel (frame), polypropylene (strap)
- **Colors** : yellow/black

Specifications :

- Wall reel with 15 m strap, width 10 cm
- Wall receiver included
- The strap is tear-proof and the case is waterproof



Optional: magnets for
magnetic support
(ref: WR6SB/RWX)



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 10/06/24



FICHA TECNICA

➤ RWX 1510 NJ – ENROLLADOR DE CINTA 15M



Gama : SIGN

Aduanas : 73269099

EAN : 3321360108630

↔ 15m ↔



REF	Ancho cinta (mm)	Largo cinta (m)	Peso (kg)
RWX 1510 NJ	100	15	

- **Hecho en acero** (soporte), polipropileno (cinta)
- **Colores** : negro/amarillo

Características :

- Enrollador de pared con cinta de 15 m, ancho 10 cm
- Receptor de pared incluido
- La cinta es resistente al desgarro y el estuche es resistente al agua.



Opcional: imanes para soporte magnético
(ref: WR6SB/RWX)