

D25899K-QS

Marteau de démolition SDS-max Brushless 1500W 17.5J

5035048182932



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 17.5J Cadence de frappe (cps/min) : 1620 Orientation du burin (positions) : 12 Niveau de vibrations (m/s²) : 12

Fonctionnalités et avantages du produit :

- La compacité et l'étroitesse de l'outil le rendent utilisable même dans les espaces les plus restreints
- La conception en ligne de l'outil assure un grand confort d'utilisation quelle que soit l'application
- Les carters en magnésium limitent le poids au minimum tout en garantissant une longévité maximale
- 12 positions d'orientation du burin : une position confortable quelle que soit l'application à effectuer.
- Le mécanisme de frappe, bien dimensionné, permet d'obtenir d'excellentes performances en démolition tout en étant extrêmement fiable et durable
- Conception adaptée pour un entretien facile et très économique
- La poignée latérale peut être positionnée de différentes manières afin d'assurer un maximum de confort
- Le moteur développant 1500 watts, assure une efficacité et une durabilité exceptionnelle

Specifications techniques :

- Alimentation électrique : 1500 W

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Coffret (x1)

D25899K-QS

Marteau de démolition SDS-max Brushless 1500W 17.5J

5035048182932



Produit faisant partie de la série D25899K

Ref	Titre
D25899K-QS	Marteau de démolition SDS-max Brushless 1500W 17.5J