



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 AX
Max. Schaltstrom	10 A
Anzahl der Wippen	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Metall Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.