

**Kupplung**

Zur Einrichtung individueller Verlängerungen für eine Stromversorgung von Elektrogeräten und Leuchten, max. 16 A/12-24 V, mit Kontakten nach DIN EN ISO 4165.

16 A IV
57620000

**Powerkupplung**

12-24 V max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm²,
16 A bei 1,5 mm², mit Bodenplatte zur Errichtung
fliegender Kupplung, Innen Ø 21 mm mit
Flachsteckeranschluss 6,3 mm passend für
Universalstecker.

12-24 V / max. 20 A

IV
67604500