



Italiano

Scheda Del Prodotto

Stock No: 146-9099

RS PRO Datalogger di laboratorio Tempo e RH

IT



Caratteristiche

- 1-Misurazione ad alta precisione
- 2-Interfaccia grafica / digitale
- 3-Interfaccia menu multi-funzione, ricca di contenuti, interattiva
- 4-Display LCD a colori ad alta risoluzione largo, risoluzione 1024 * 600
- 5- touch screen operativo, curva zoom in / out
- 6-Allarme alta e bassa temperatura, e rivedere il valore di allarme
- 7-Visualizza rapidamente i cambiamenti di temperatura e umidità
- 8-Selezione dall'utente ° C / ° F
- 9-max / min
- 10-Data e impostazione dell'ora
- 11-Regolazione Luminosità e selezione dell'ora dello screen saver
- 12-Esportare i dati di registrazione sul computer
- 13-Batteria al litio 2500 mAh
- 14-USB Interface per la ricarica
- 15-Supporto da tavolo interno e supporto da parete

Specifiche

Campo di umidità	Da 0 a 100%
Precisione umidità	$\pm 2.0\%$ (a 25°C, 20%- 80%RH) $\pm 2.5\%$ (ad altri intervalli)
Campo temperatura	Da -10 a 80°C (14-176°F)
Precisione temperatura	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.9^{\circ}\text{F}$)
Intervallo di temperatura del punto di rugiada	Da -20 a 80°C (-4-176°F)
Stoccaggio interno	8GB
Adattatore	Adattatore 5V 2A AC
Batteria	Batteria al litio 2500mah

Imballaggio: datalogger per temperatura e umidità, cavo USB, adattatore, sonda e cavo di prolunga