



Dielektrikum: PP

Oberflächen  
Innenleiter Ag5  
Außenteile Ni5

c	22630	03.03.11	MA	1987	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	b 2860	06.12.90	HM	gez./drawn	25.09.	HM	
	a 1846	26.04.89	Loh	gepr./appr.	20.10.87	Bee	Oberfläche/ finish
	And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Norm/stand.		
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Adapter		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to DIN 7168 mittel	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01019A0004		
				Ersatz für/ replaces	EW870030-00		
					Maße/dimensions: mm		
					Original: DIN A4		