



Principales

Type de produit ou équipement	Prise de capteur
Type de mesure	Température
Degré de protection IP	IP20
Support de montage	Montage encastré
Profondeur	21,6 Mm
Hauteur	86 Mm
Largeur	86 Mm
Consigne	Yes
Plage de consigne	5...30 °C
Normes	EN/CEI 60730-1 EN/CEI 60730-2-9
Couleur	Blanc
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0...50 °C
Humidité relative	5...95 % HR, sans condensation
Nom du produit	EasyLogic living space sensor
Fonction disponible	Avec capteur de température
Gamme	EasyLogic

Complémentaires

Précision de mesure	NTC 10k type 3 0...50 °C +/-0,5 °C
Mode de raccordement	Borne à vis (AWG 24 à AWG 18)
Compatibilité de gamme	SpaceLogic RP-V
Matière	ABS + PC

Environnement

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,6 Cm
Largeur de l'emballage 1	10,8 Cm
Longueur de l'emballage 1	5,6 Cm
Poids de l'emballage 1	120 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 Cm

Largeur de l'emballage 2	30 Cm
Longueur de l'emballage 2	40 Cm
Poids de l'emballage 2	4,977 Kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	864
Hauteur de l'emballage 3	105 Cm
Largeur de l'emballage 3	80 Cm
Longueur de l'emballage 3	120 Cm
Poids de l'emballage 3	131,448 Kg

Durabilité de l'offre

Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	 Informations De Fin De Vie
Reprise	No