



Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis
Baureihe	Ovalis C Series
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Anzahl der Steckdosen	1
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Konfiguration der Ausgangspole	2P mit Abdeckklappen
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Unearthed
Standardabweichung des Ausgangs	European
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Verpackungstyp	Flowpack
Menge pro Satz	10
Verkauf je unteilbare Menge	1
Anzahl der Klemmen	3

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Mit Krallen Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC 50/60 Hz
Elektrische Lebensdauer	5000 Zyklen
Lebensdauer in Zyklen	5000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	1 x 1.5-2 x 4 mm ² für fest Kabel(n) 1 x 1.5-2 x 4 mm ² für verseilt Kabel(n) 1 x 1.5-2 x 4 mm ² für flexibel Kabel(n)
Drahtabsolierungslänge	12 mm
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Material	ASA + PC: Mechanikabdeckung PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame PC (Polycarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Höhe	87 mm
Breite	87 mm
Tiefe	42,5 mm
Einbautiefe	26,5 mm
Produktgewicht	0,047 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Durchschlagfestigkeit	2000 V
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Normen	NF C 61-314
Produktzertifizierungen	NF
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Aceton Flüssigseife UV-beständig Bleichen Fensterreinigungsflüssigkeit Benzin Alkohol Öl

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich