

FB 10- RTK/S - 螺钉式桥接件



0311171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311171>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

螺钉式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 银色



商业数据

订货号	0311171
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码519 (C-1-2019)
GTIN	4017918001353
单件重量（含包装）	23.6 g
单件重量（不含包装）	23.3 g
原产地	CN

FB 10- RTK/S - 螺钉式桥接件



0311171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311171>

技术数据

产品属性

产品类型	螺钉式桥接件
位数	10
针距	8.2 mm

尺寸

针距	8.2 mm
----	--------

材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆
涂层	镀锡

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

FB 10- RTK/S - 螺钉式桥接件



0311171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311171>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FB 10- RTK/S - 螺钉式桥接件



0311171
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311171>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn