

Fiche produit

Caractéristiques

XACB9125

Harmony XACB - tête capuchonnée pour bouton-poussoir - jaune - 4mm, -40..+70°C



Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACB
Marquage	Non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Course d'actionnement	4 mm
Couleur de la capsule	Jaune
Accessoires associés	XENC.... XENB.... XESB2011 XESD2241 XESD2201 XEND.... XESD2251
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Poids du produit	0,005 kg
------------------	----------

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 EN 60947-5-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	5,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
Largeur de l'emballage 2	4,0 cm
Longueur de l'emballage 2	9,0 cm
Poids de l'emballage 2	58,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------