

Datenblatt:

**Steckdosenleiste IQ PRO 6xT13 + 1xUSB-A
18W + 1xUSB-C PD 20W 3m ant**

Unsere Steckdosenleiste ist ein idealer Reisebegleiter und Problemlöser für die Ladung aller elektronischer Geräte. Sechs Typ 13 Steckdosen, eine USB-A und eine USB-C PD Ladebuchse ermöglichen das Aufladen von Kameras, Smartphones, Tablets in Handumdrehen (der USB-C PD Standard ermöglicht ein bis zu 3x schnelleres Laden als ein herkömmliches USB-Ladegerät). Ein unbezahlbarer Helfer auf Reisen.

Artikelnummer 50 00090 ANT
EAN 7611007169817
Einheits Nr. 986020063
Einheit STK
Verpackungseinheit 1
Verpackungsmasse
Bruttogewicht
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	IQ Pro
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13 (6x), USB-A (1x), USB-C (1x)
Steckdosenfarbe	Anthrazit
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Anthrazit
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C

Merkmal	Bezeichnung
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	USB-A 18W Ladebuchse + USB-C PD 20W Ladebuchse
Produkthöhe	320 mm
Produktbreite	45 mm
Produkttiefe	38 mm
Gewicht netto	0.48 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung