

特点

- 镀锌合金钢扣环、带螺钉销
- 引脚直径为 22.4 mm
- 钳口宽度为 31.8 mm
- 螺钉销
- 由于形状的原因、**gyve** 提供了多个负载的提升 车身可支撑更重的有效负载

RS Pro 弓形锁梁、镀锌钢、 4.75

RS 号: 674-112



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

钩环的可用性也称为 **gyve**、已达到数百年。扣环作为简单但坚固的结构而建立、提供了用链条连接 **Anchor** 的最经济高效的方法。主要用途是提升重物和设备。基本型号可用于家用和轻型应用、如行李和牵引绳。商业场所正在使用钩环来应对更极端的负载能力和大气条件。每个锁梁由 **Durable** 和高质量材料制成、确保与吊索完美连接、从而提供极佳的可靠性。对于适合提升的钩环、我们强烈建议检查重量限制指南。如果在极端温度（超过 **+200°C** 或 **-40°C**）下使用、请咨询制造商或经销商。

锁梁由 2 个部件组成、即主体和销（或螺栓）。身体可以有不同的形状。因此、您可以在市场上看到弓形锁梁、**d** 形锁梁、绿色销锁梁、安全销奶昔、螺钉粉色锁梁、不锈钢和先令锁梁。另一种识别扣环的方法是销类型、如圆销和开口销（**1** 类）、螺钉（**2** 类）和螺栓、螺母和开口销（**3** 类）。我们很荣幸推出我们赢得的 **RS Pro bow shackle**（称为 **Anchor** 锁梁）、可通过其 **u** 形件连接链环识别各种吊装系统。它们放置在多支脚吊索上、提供安全紧固链条和带子的高效方法。此弓形锁梁为镀锌材质、采用镀锌合金钢、带丝网销。此弓形锁梁直径为 **19 mm**、可承受 **4.75 吨** 负载、符合 **BS D_ENCODING_c 271D** 和各种国际 **va** 标准。

一般规格

锁梁类型	弓形锁梁
引脚类型	螺钉销
安全工作负载	4.75t
材料	不锈钢
表面	镀锌
应用	钢丝绳吊索、中重起重负载、大型船舶上的工业起重机索具、通常用于个人安全装备、包括攀爬和登山吊带

机械规格

锁梁直径	19.1mm
钳口宽度	31.8mm
引脚直径	22.4mm

操作环境规格

批准在以下位置使用	-40°C 至 204°C
-----------	---------------

认证

符合标准

BS D_ENCODING_bs en 13889-2003 和联邦技术指标
rr-c - 271D, 第 类

