

特点

- 节省空间，可在墙壁上牢固安装 LCD/TV
- 易于安装，采用滑动支架设计
- 细长型设计，距墙壁仅 15mm
- 显示器必须从正面安装到墙壁上
- 符合 VESA 75 (75 x 75 mm) 或 VESA 100 (100 x 100 mm)
- 负载能力 8kg

RS Pro VESA 壁挂安装

RS 库存号: 141-8304



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

深受 RS Pro 品牌实心铰接壁装支架是稳定、灵活的可调壁装、适用于您的电视显示器。此黑色细长型 LCD/TV 壁装套件是节省空间且将显示器或电视牢固安装到墙壁上的极佳选择。

一般规格

安装表面	墙壁
最大负载	25kg
颜色	黑色
应用	电视壁装支架是最大化的理想方式 房间内的可用空间、同时优化显示平面 面板屏幕

机械规格

高度	100mm
宽度	100mm
深度	15mm
vesa 配置	75 x 75 mm , 100 x 100 mm
与墙的最小距离	15mm

认证

符合标准	vesa 标准
------	---------

