



Options de couleur



Options de couleur de danger



Gripfoot

Rubans, lattes et dalles aux propriétés antidérapantes

- Les produits antidérapants avec graines présentant une haute résistance à l'abrasion – les produits à semelle adhésive sont disponibles sous la forme de rubans, bandes et dalles.
- Ils assurent une adhésion renforcée sur des surfaces lisses.
- Grande résistance et facilité dans la mise en œuvre
- Ruban Gripfoot – d'application universelle sur les surfaces de sols, dans les machines, véhicules et bateaux.
- Lattes Gripfoot (rectangulaires) destinées pour être appliquées sur marches et escaliers.
- Dalles Gripfoot (carrées) augmentent parfaitement la sécurité sur des sols lisses couverts de dalles.
- Version pour délimiter des zones à risques (seulement le ruban) de couleur jaune/noir est parfaitement visible à une lumière faible.
- Propriétés antidérapantes conformes à la norme EN 13552, catégorie R13.

Spécifications techniques

Matériel:	Grain abrasif constitué d'oxyde d'aluminium lié à un substrat polymère. Emulsion acrylique à base de solvant support adhésif. Produit livré avec une bande de revêtement résistant à l'humidité.
Fini de Surface:	Gravier
Température Opérationnelle:	-10 ° C à + 60 ° C
Résistance aux Produits Chimiques:	N/D
Résistance à l'Environnement:	Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs
Résistance UV:	Oui
Applications Typiques:	Convient pour les escaliers, les échelles, les rampes, les trottoirs, les véhicules et les bateaux
Méthode d'Installation:	Ruban sensible à la pression auto-adhésif
Performance du Produit:	Conforme au Test de Résistance à la Glissade EN 13552 Catégorie R13
Pays d'Origine:	Taiwan
Adhérence:	2.5Kg/1"
Epaisseur de Couche:	0.05mm
Résidu de Solvant:	0.005
Force de Dégagement:	13Kg/m ²

Dimensions	Jaune	Bleu	Rouge	Vert
50 mm x 18,3 m	GF070002	GF020002	GF030002	GF040002
	Luminous	Clear	Noir/Jaune	Rouge/Blanc
	GF110002	GF110003	GF010702	GF031002
Dalles Gripfoot (carrées)				Noir
140mm x 140mm				GF010005
Lattes Gripfoot (rectangulaires)				Noir
152mm x 610mm				GF010006