

# KLEIN-/MEHRFACHSTECKVERBINDER

Stecker, gewinkelt



MIT VERSCHRAUBUNG

Produktbeschreibung		
Typ	MAWI 3100 grau/grey	MAWI 4100 grau/grey
Bestell-Nr.	932 906-117	932 907-117
Kontaktart	Stift	Stift
Beschreibung	Winkelstecker mit Verschraubung; Lötanschluß	Winkelstecker mit Verschraubung; Lötanschluß
Gehäusefarbe	grau	grau
Polzahl	3	4
Leitungsquerschnitt	$\leq 0,34 \text{ mm}^2$	$\leq 0,34 \text{ mm}^2$
Zeichnung		
Technische Daten		
Nach Norm	EN 60 130-09	EN 60 130-09
Polbild-DIN	DIN 41 524	
Bemessungsstrom	$\leq 4 \text{ A}$	$\leq 4 \text{ A}$
Bemessungsspannung	UC 34 V	UC 34 V
Kabeldurchmesser	6,5 mm	6,5 mm
Anschlußart	löten	löten
Werkstoff		
Kontaktmaterial	Messing	Messing
Kontaktflächenmaterial	verzinkt	verzinkt
Kontaktträgermaterial	PA 66/UL-Standard 94V-2	PA 66/UL-Standard 94V-2
Gehäusematerial	PE	PE
Umgebungsbedingungen		
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 30	IP 30
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C
Lieferumfang bzw. Zubehör		
Verpackung	Handelsverpackung, Polybeutel	Handelsverpackung, Polybeutel



MAWI 5100 grau/grey	MAWI 5100 S grau/grey	MAWI 6100 grau/grey	MAWI 8100 S UM grau/grey
932 908-117	932 909-117	932 910-117	932 941-117
Stift	Stift	Stift	Stift
Winkelstecker mit Verschraubung; Lötanschluß	Winkelstecker mit Verschraubung; Lötanschluß	Winkelstecker mit Verschraubung; Lötanschluß	Winkelstecker mit Verschraubung; Lötanschluß
grau	grau	grau	grau
5	5	6	8
$\leq 0,34 \text{ mm}^2$			
EN 60 130-09	EN 60 130-09	EN 60 130-09	EN 60 130-09
	DIN 41 524	DIN 45 322	DIN 41 524 (Stift 1-5)
$\leq 4 \text{ A}$			
UC 34 V	UC 34 V	UC 34 V	UC 34 V
6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
löten	löten	löten	löten
Messing verzinkt	Messing verzinkt	Messing verzinkt	Messing verzinkt
PA 66/UL-Standard 94V-2	PA 66/UL-Standard 94V-2	PA 66/UL-Standard 94V-2	PA 66/UL-Standard 94V-2
PE	PE	PE	PE
IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
-20 °C bis +60 °C			
Handelsverpackung, Polybeutel	Handelsverpackung, Polybeutel	Handelsverpackung, Polybeutel	Industrieverpackung, Karton; Einzelteile unmontiert, sortiert