

Item Based Datasheet

Manometro a molla tubolare 131.11

Modelcode type: 131.11

Item number: 48769105

Manometro a molla tubolare 131.11

Esecuzione	EN 837-1
Diametro	050 mm
Classe di precisione	Classe 1,6
Campo scala	0...16 bar
Unità di misura della scala esterna	bar
2a scala/scala speciale	2.a scala psi
Attacco al processo	G 1/4 B
Posizione dell'attacco	Radiale

Materiali

Materiale dell'elemento di misura	Sistema di misura in Acc-Ni-Cr 316 SS
Movimento	Acciaio inox
Quadrante	Alluminio, bianco
Lancetta	Alluminio, nero
Materiale della cassa	Aisi 304 1.4301 Acc-Ni-Cr (Standard)
Trasparente	Policarbonato

Condizioni operative

Temperatura ambiente consentita	-40 ... +60 °C
---------------------------------	----------------

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

Opzioni

esecuzione speciale	Sgrassato e disoleato
---------------------	-----------------------

Codice etichetta

Etichetta	WIKA standard senza / con Tag number
-----------	--------------------------------------

Lingua dell'etichetta	Tedesco
-----------------------	---------

