



Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Workstation
Anzahl der Module	2 x 4 modules
Montageposition	Vertikal
Befestigungsmodus	Embedment Krallen

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Abdeckrahmen Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau
Kabeleinführung	5 Aussparungen 20 mm for diameter 5 Aussparungen 25 mm for diameter 2 unten cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter 2 unten cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Feuer Beständigkeit	850 °C, Aussetzzeit <30 s
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): separator PC: Kasten ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Deckelrahmen
Tiefe	62 mm
Breite	165 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	0,278 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IK)	IK04
----------------	------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja

Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	30