



434-35

CARATTERISTICHE GENERALI

Gruppo valvola	3/2 vie
Costruzione	a spola (servopilotato)
Materiali	corpo AL - spola acciaio inox - guarnizioni NBR
Fissaggio	a mezzo di viti nei fori passanti nel corpo valvola
Attacchi	G1/4
Installazione	in qualsiasi posizione
Temperatura d'esercizio	0° ÷ 80° C (con aria secca -20°C)
Lubrificante	compatibile con NBR (3° ÷ 10° E)

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE

Pressione d'esercizio	0 ÷ 10 bar
Pressione Nominale	6 bar
Portata nominale	Qn 1250 NI/min determinata con 6 bar coAP=1 bar
Diametro nominale	7,5 mm
Fluido	aria filtrata