

Screwdriver

2 in 1 Stubby Screwdriver

Materiale

Per punta: cromo-vanadio-molibdeno
Acciaio (n. 8660)
Impugnatura: manico in acetato di cellulosa
Codolo della bussola: lega di zinco

Finitura

Per la punta: finitura sabbiata
Impugnatura: acetato colore rosso

Durezza

Trattamento termico HRC 48 ~ 56
per punte a doppia estremità

Contenuto

1 pz. Connettore femmina a gambo da 5/16" di colore rosso
Manico in acetato tozzo
2 pz. Punta a doppia estremità con stelo esagonale da 5/16" e sfera centrale per la funzione di blocco Dimensione: a taglio da 1/4" x Phillips n. 2
A taglio 3/16" x Phillips n. 1
(lunghezza totale 75 mm)



[Codice RS 241-7769](#)

Osservazioni

I test di coppia e calibro sono conformi allo standard BS-2559

Caratteristiche

1. Materiale acciaio al cromo-molibdeno-vanadio di alta qualità per coppia elevata della lama
2. Impugnatura scanalata in acetato di cellulosa praticamente indistruttibile per una buona presa
3. Sono fornite due versioni con punte a taglio e Phillips