

EZE53 5m M12x1, connecteur femelle coudé 4 pôles IP65/IP67

EZE53 5m M12x1, connecteur femelle coudé 4 pôles IP65/IP67

Numéro d'article: 14293481

Quantité: 1 pcs

Code: SPP-EZE53-W010AO01ZZ040500STG0101E5504XXXXXXXXXX A1PA

Vue d'ensemble: EZE53 5m M12x1, connecteur femelle coudé 4 pôles IP65/IP67

Série: EZE53

Version: Standard

Longueur du câble: 5m Ø5,5 mm

Matériau du câble: PUR

Aire de section transversale: 4 x 0,34 mm²

Exécution de la connexion 1: M12x1, connecteur femelle coudé

Codage connexion 1: Codé A

Exécution de la connexion 2: câble

Nombre de contacts: 4 pôles

Blindage: blindé

Plage de température: -40 ... + 80 ° C (installation fixe)

Indice de protection: IP65/IP67

Spécifications techniques suivant documentation: AC50.08

Détails: EZE53 5m M12x1, connecteur femelle coudé 4 pôles IP65/IP67

Série: EZE53

Version: Standard

Longueur du câble: 5m Ø5,5 mm

Matériau du câble: PUR

Aire de section transversale: 4 x 0,34 mm²

Exécution de la connexion 1: M12x1, connecteur femelle coudé

Codage connexion 1: Codé A

Exécution de la connexion 2: câble

Nombre de contacts: 4 pôles

Blindage: blindé

Plage de température: -40 ... + 80 ° C (installation fixe)

Indice de protection: IP65/IP67

Spécifications techniques suivant documentation: AC50.08