

Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L + N
Gesamtzahl der 18-mm-Module	1

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	1-polig N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm
Anschlussstyp	Einschub
Abstand zwischen den Polen	18 mm
Isolation	Isoliert
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V AC
Montageort	Oben auf Einschub
9-mm-Raster	2
Höhe	64,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	36 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Kompatible Produktfamilie	Resi9 Resi9 XE DM

Montage

Normen	EN/IEC 60898
Produktzertifizierungen	CE

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.