M18 F2BL-802
SOFFIATORE 17.7 N A DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™

- Fino a 17 m^3/min di volume d'aria e 233 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti
- Potenza costante di 17.7 N durante le operazioni di soffiatura
- Design bilanciato per massimo controllo e interruttore a velocità variabile ambidestro con cruise control e possibilità di velocità costante
- 2 ugelli (piatto e conico) interscambiabili per varie applicazioni (inclusi)
- Massima velocità in meno di 1 secondo
- Impugnatura secondaria per massima manovrabilità negli spazi stretti
- Interruttore a velocità variabile, per massimo controllo
- Funziona con 2 batterie da 18V in serie (2x18V = 36V)
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Tracolla disponibile separatamente (4932492418)



REDLITHIUM™



Velocità aria (km/h)	0 - 233
Volume d'aria (m^3/min)	0 - 17
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.9 (M18 FB8)
Kit incluso	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M18 DBSC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933499229