M18 FIW2P12-0X
AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO ½″ QUADRO P

- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impredire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Perno di ritenzione ½″ quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo. Dimensioni: 12x21x6 cm
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,500
Coppia in svitatura max (Nm)	339
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478446