

MERKMALE

- Ein EIN/AUS-Schalter ist montiert
- Verfügt über ein hochwertiges Heizelement
- Ein robuster Ständer
- Der LötKolben hat eine gebogene Kupferlötspitze

Elektrischer LötKolben von RS Pro, 230 V, 200 W

RS Best.-Nr. 771-9521



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser elektrische LötKolben der bewährten Marke RS Pro wurde für Hochleistungsanwendungen entwickelt, die einen Wärmehalt an der Lötspitze erfordern. Der LötKolben wird in das Stromnetz eingesteckt und verfügt über einen Schalter, der bequem in den Griff integriert ist, und ist für fast jede Arbeitsumgebung geeignet.

Allgemeine

Leistungstyp	Elektrisch
Typ	LötKolben
Steckertyp	Typ G - UK-Stecker
Anwendungen	Ingenieure, Elektriker, Metallarbeiter, Juweliere, Heimerfinder

Elektrische

Wattleistung	200W
Eingangsspannung	230V

Mechanische

Spitzengröße	19 mm
--------------	-------

Betriebsumgebungsspezifikationen

Lötspitzentemperatur	430 °C
----------------------	--------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE, RoHS
----------------------------	----------



Stock number	Power Output	Curved tip Diameter	Tip Temperature	Plug Type
771-9502	80 W	9.5 mm	350 °C	Type G - UK Plug
771-9518	150 W	12.5 mm	410 °C	Type G - UK Plug
771-9521	200 W	19 mm	430 °C	Type G - UK Plug
771-9524	300 W	19 mm	470 °C	Type G - UK Plug
772-4766	80 W	9.5 mm	350 °C	Type F - Schuko Plug
772-4778	150 W	12.5 mm	410 °C	Type F - Schuko Plug
772-4772	200 W	19 mm	430 °C	Type F - Schuko Plug
772-4781	300 W	19. mm	470 °C	Type F - Schuko Plug