



### Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo di prodotto o componente	Pettine di distribuzione
Categoria accessori	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	"1L + N"
Length in 18 mm modules	8

### Caratteristiche tecniche

Numeri di denti	Outgoer: 8 ways N + 1 L "ingresso": 1 N + 1 L
Configurazione poli per 1 via	Uscita: 1 "1P + N" Incomer: 1 x 1P + N
Passo di collegamento	"Ingresso": 18 mm Uscita: 9 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	Uscita: 18 mm Incomer: 36 mm
Isolamento	Isolato
Presentazione dispositivo	Tagliabile
Attrezature fornite	5 tooth cover
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A at 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V "CA" fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V "CA"
Modalità di montaggio	Orizzontale
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passi 9 mm	16
Altezza	21 mm
Profondità	24,5 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma	Resi9 XP DM Resi9 XP ID Resi9 XP DA Resi9 XP CT Resi9 XP TL Resi9 XP SF Resi9 XP CM

### Ambiente

Certificazioni prodotto	"CE"
-------------------------	------

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.  
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.  
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.  
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua filiale o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Packing Units

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	49 g
Altezza imballo 1	2,3 cm
Larghezza imballo 1	14,3 cm
Lunghezza imballo 1	2,5 cm
Tipo unità imballo 2	BB1
Numero unità imballo 2	5
Peso imballo 2	294 g
Altezza imballo 2	5,8 cm
Larghezza imballo 2	20,6 cm
Lunghezza imballo 2	8,8 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	90
Peso imballo 3	5,885 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

## Offer Sustainability

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------